



HAGO Loketintercom LKS 25

COMMUNICATIE MET DE LKS 25 LOKETINTERCOM



Heldere communicatie
tussen de balie en de
klanten



Loketintercom LKS 25

HAGO loketintercom LKS 25 voor communicatie zonder barrières

Maak u verstaanbaar achter en voor het loket met een gespreksmode naar keuze.

Met de hedendaagse techniek heeft HAGO Electronics een loketintercom systeem ontwikkeld, die gezien zijn mogelijkheden eigenlijk geen concurrentie meer heeft.



Loketten zijn verkooppunten waar snel en efficiënt transacties plaats vinden. Goede communicatie tussen dienstverlener en klant is daarbij het sleutelwoord. Uw medewerkers bepalen het succes van de dienstverlening tijdens de lokethandelingen. De belangrijkste randvoorwaarde om de gewenste persoonlijke en klantgerichte aanpak op de verkooppunt te realiseren, ligt dan ook in een ongestoorde en vrije communicatie. In deze omgeving hoort de HAGO loketintercom helemaal thuis.

Wat is voor u het beste systeem?

Iedere werkplek stelt weer andere eisen aan de installatie. Waar komt de installatie, binnen of buiten? Staat de installatie in een luidruchtige stationshal of juist in een kleine doorgang? Hoeveel personen maken er gebruik van? Soms spelen zaken van esthetische aard of privacy een belangrijke rol. Niet voor niets hebben wij zo'n omvangrijk aantal mogelijkheden. Eenvoudige, degelijke standaardmodellen, maar ook zeer geavanceerde uitvoeringen voor speciale toepassingen. Een staafmicrofoon in combinatie met bijvoorbeeld een luidspreker, electret microfoons die niet groter zijn dan 4 mm in doorsnee voor eventuele inbouw, enz. De juiste loketintercom kan een niet te onderschatten bijdrage leveren aan de efficiëntie in uw bedrijf. Met de HAGO loketintercom systemen zijn er net zoveel mogelijkheden als er werkplekken zijn.

Wat zijn de extra mogelijkheden van de LKS 25 ?

Door gebruik te maken van de nieuwste technieken hebben wij extra mogelijkheden in de software en hardware aangebracht.

De LKS 25 toepassen in de medische sector.

Bij bestralingsapparatuur is het van belang dat het medisch personeel contact heeft met de patiënt. Ook is hier aan gedacht bij de ontwikkeling van de LKS 25. Daarom is er een aansluiting beschikbaar die een audio signaal van "derden" bijvoorbeeld een audio file (instructie aan de patiënt) van een computer, door de verbinding kan laten klinken. Zo ziet u dat een loketintercomsysteem uitgroeit naar een compleet geavanceerd systeem

De LKS 25 toepassen als intercom.

Bij meldzuilen en/of praatpalen worden vaak intercomsystemen gebruikt voor de portier en meldzuil. Ook is hier aan gedacht bij de ontwikkeling van de LKS 25. Buiten het intercomsysteem is er ook een mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten waardoor er een oproeptoon klinkt tijdens het drukken,

Standaard LKS 25

- simplex gespreksverkeer
- "open" duplex gespreksverkeer
- geschakeld gespreksverkeer
- standaard instelling software
- oproepsignaal
- tijdschakeling
- LED signalering
- elektronische volumeregeling
- luidspreker en electret microfoon
- losse microfoon mogelijk
- aansluiting naderingsschakelaar
- aansluiting voetschakelaar
- afmetingen: L x B x H
180 x 110 x 45/65 mm

Opties

- hoofdtelefoon aansluiting
- extra versterker t.b.v slechthorende kussen/mat
- externe ingang voor audio
- simplex uitvoering leverbaar

Losse luidsprekers/microfoons en accessoires.


Luidspreker, type LP-10 of LMP 10



Microfoon type EM-LED



Luidspreker type BL 550



Microfoon type EM-K



Luidspreker type CP 6



Luidspreker-microfoon combinatie type LS-EM-RW



Microfoon type C400 BL1

Luidspreker-microfoon combinatie type LS-FAR



Hoofdtelefoon type GN 9330 draadloos

Naderingsschakelaar type 460



Voetschakelaar type 6A



Het is mogelijk om op klanten specificatie, zoals RVS uitvoering, te leveren.



**Radonstraat 179
2718 SV ZOETERMEER
Nederland
Tel. +3179 3617555
Fax +3179 3619555
Email:
verkoop@hagoelectronics.com
www.hagoelectronics.com**